

# Fiche technique du produit 03216

## Caractéristiques

## Prisma - Plastron modulaire - 3 modules - L850mm

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma G
Degré d'étanchéité IP	IP30
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire d'installation
Type de plastron	Modulaire
Produit installé	Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Pas de 9 mm	72
Nombre de modules de 18 mm par rangée	36
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Matière du coffret	Face avant : feuille d'acier peint
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	150 mm
Largeur	850 mm
Poids	0,88 kg
Finition de la surface	Mat Lisse

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc RAL 9001

## Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0807 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>
Profil environnemental du produit	Disponible <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------