

Fiche technique du produit 04171

Caractéristiques

Linergy BS - JdB de fond 160A - barres taraudées
15x5 - L=1400 mm - lot de 4

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy BS
Fonction produit	Jeu de barres cuivre
Description du jeu de barre	Barre plate
Quantité par lot	Lot de 4

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement: arrière
Description de l'installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
[Ui] tension assignée d'isolement	1000 V
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	160 A
[Ipk] courant assigné de crête admissible	30 kA
I ² t à l'enclenchement	100000 kA ² .s
Section du jeu de barre	15 x 5 mm
Longueur	1400 mm
Poids	3,74 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou fileté
Pas de raccordement	Raccordement tous les 25 mm
Épaisseur du support	5 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
--------	---------------

Certifications du produit

ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental

Produit Green Premium

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Se conformer - depuis 0807 - Déclaration de conformité Schneider Electric

[Déclaration de conformité Schneider Electric](#)

REACH

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Profil environnemental du produit

Disponible

[Profil environnemental du Produit](#)

Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période

18 mois