



Principales

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Gamme | Linergy |
| Compatibilité de gamme | Linergy BS |
| Fonction produit | Jeu de barres cuivre |
| Description du jeu de barre | Barre plate |
| Quantité par lot | Lot de 1 |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Direction de l'installation | Horizontal, position de fonctionnement: supérieur Horizontal, position de fonctionnement: fond |
| Description du coffret/armoire | Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 1200 A à 35 °C |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 40 kA (1 s) pour 2 supports 75 kA (1 s) pour 3 supports |
| Courant admissible | 1200 A à 35 °C for IP ≤ IP31 1080 A à 35 °C for IP > IP31 |
| Section du jeu de barre | 50 x 10 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 9,5 kg |
| Type de connexion avec le jeu de barres | Sans trou |
| Épaisseur | 10 mm |

Environnement

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Normes | NF EN 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications du produit | ASEFA |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 1751 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible Profil environnemental produit |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques Manuel de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|