

Fiche technique du produit

Spécifications



PratiKa - socle de prise industrielle - 125 A - 3P+N+T - 100..130V CA - IP 67

81189

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme | PratiKa |
| Type De Produit Ou Équipement | Prise |
| Nom De L'Appareil | prise PratiKa |
| Catégorie De Fiche, Prise | Basse tension |
| Description Des Pôles | 3P+N+T |
| Type De Réseau | CA |
| Norme De Prise | Industriel |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Mode D'Installation | Mural |
| Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche | Incliné |
| Courant Nominal (In) | 125 A |
| Tension Assignée De Service (Us) | 100...130 V |
| Fréquence Du Réseau | 50/60 Hz |
| Position Horaire Du Contact À La Terre | 4 h |
| Matière De Fiche, Prise | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière Des Contacts | Broches : acier inoxydable Manchons : laiton plaqué nickel Ressorts : acier inoxydable |
| Raccordement | Vis imperdables, complètement desserrée |
| Section De Câble | 16...70 mm ² |
| Entrée De Câble | Presse-étoupe |
| Type De Filetage | Pg 48 |
| Poids Du Produit | 2,4 kg |
| Dimension De Base | 114 x 224 mm |
| Hauteur | 340 mm |
| Largeur | 114 mm |
| Profondeur | 213 mm |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Code Couleur Tension | Jaune |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Normes | EN 60309-1 EN 60309-2 |
| Degré De Protection Ip | IP67 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue Aux Chocs Ik | IK08 conforming to EN 62262 |
| Tenue Au Feu | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11 |
| Humidité Relative | 50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C |
| Température De Fonctionnement | 35 °C (86400 s) |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 21,3 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 11,4 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 34 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 2,03 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|