

# Fiche technique du produit

Spécifications



## CHEMIN DE CABLES FIL 105X200 EZ VRAC

CSU4591320

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2015

⚠ Fin de service le: 9 déc. 2016

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme De Produit	Performa
Type De Produit Ou Équipement	Chemins de câbles en fils
Type D'Emballage	Palette

### Complémentaires

Forme	Forme de U
Matière	Acier C4D (électro-zinc)
Catégorie De Corrosivité Atmosphérique	C1
Diamètre Longitudinal Du Fil	4,9 mm
Diamètre Transversal Du Fil	3,9 mm
Normes	CEI 61537 EN 50102 DIN 4102-12 CEI 60068-2-75 EN/ISO 9227 EN 12329
Longueur	3 m
Hauteur	110 mm
Largeur	200 mm
Compatibilité Avec La Hauteur	105 mm
Compatibilité Avec La Largeur	200 mm
Compatibilité Avec Le Traitement De Surface	Électro-zinc

### Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...120 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	20 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

---

Poids De L'Emballage 1	6,171 kg
------------------------	----------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------