

Fiche technique du produit

Spécifications



contacteur inverseur LC2D 3P AC3 440V 115 A bobine 220 V CA

LC2D115006M7

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 10 oct. 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	TeSys D
Type De Produit Ou Équipement	Contacteur-inverseur
Nom De L'Appareil	LC2D
Application Du Contacteur	Commande moteur (AC-3)
Catégorie D'Emploi	AC-3
Type De Circuit De Commande	CA
Type De Bobine	Standard
Description Des Pôles	3P
Composition Des Pôles	3 NO

Complémentaires

Variante De Construction	Prêt à assembler
Technologie Bobine	Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
Couvercle De Protection	Avec
Type De Verrouillage	Mécanique Électrique
Catégorie De Surtension	III
Support De Montage	Platine Rail
Hauteur	158 mm
Largeur	334 mm
Profondeur	148 mm
Poids Du Produit	6,35 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1 EN 60947-5-1 UL 508 CEI 60947-4-1 EN 60947-4-1 CSA C22.2 No 14
--------	---

Certifications Du Produit	CCC GL UL BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA RINA
----------------------------------	---

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
---	------------

Température Ambiante De Stockage	-60...80 °C
---	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	23 cm
---------------------------------	-------

Largeur De L'Emballage 1	31,5 cm
---------------------------------	---------

Longueur De L'Emballage 1	37 cm
----------------------------------	-------

Poids De L'Emballage 1	6,5 kg
-------------------------------	--------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------
