

# Fiche technique du produit

Spécifications



## contacteur inverseur LC2D 3P AC3 440V 115 A bobine 230 V CA

LC2D115006P5

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2003

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme De Produit	TeSys D
Type De Produit Ou Équipement	Contacteur-inverseur
Nom De L'Appareil	LC2D
Application Du Contacteur	Commande moteur (AC-3)
Catégorie D'Emploi	AC-3
Type De Circuit De Commande	CA
Type De Bobine	Standard
Description Des Pôles	3P
Composition Des Pôles	3 NO

## Complémentaires

Variante De Construction	Prêt à assembler
Technologie Bobine	Sans diode de suppression d'écrêtage bidirectionnelle incorporée
Couvercle De Protection	Avec
Type De Verrouillage	Mécanique Électrique
Catégorie De Surtension	III
Support De Montage	Rail Platine
Hauteur	158 mm
Largeur	334 mm
Profondeur	148 mm
Poids Du Produit	6,35 kg

## Environnement

Normes	CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 CEI 60947-4-1 UL 508
--------	---

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

---

<b>Certifications Du Produit</b>	DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV CCC RINA UL GL
----------------------------------	---

---

<b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b>	-5...60 °C
---	------------

---

<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-60...80 °C
---	-------------

---

## Emballage

---

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
---------------------------	-----

---

<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
---------------------------------------	---

---

<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	23 cm
---------------------------------	-------

---

<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	31,5 cm
---------------------------------	---------

---

<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	37 cm
----------------------------------	-------

---

<b>Poids De L'Emballage 1</b>	6,5 kg
-------------------------------	--------

---

## Garantie contractuelle

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

---