

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica Top - plaque de finition - 4x2 mod. hor. 71mm - cerisier liseré graphite



MGU66.008.2M2

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gamme                             | Unica               |
| Application                       | Montage             |
| Type De Produit Ou Équipement     | Plaque de finition  |
| Design                            | Unica Top           |
| Nombre De Postes                  | 4 postes horizontal |
| Mode De Fixation                  | Clipsable           |
| Nuance De La Couleur De La Plaque | Cerisier            |
| Couleur Du Liseré                 | Graphite            |

### Complémentaires

|                   |                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière           | Plastique haute résistance: plaque de finition<br>Plastique haute résistance: partie intermédiaire<br>Zamak: plaque de finition |
| Normes            | EN 60669-1                                                                                                                      |
| Hauteur           | 80 mm                                                                                                                           |
| Largeur           | 303 mm                                                                                                                          |
| Profondeur        | 14 mm                                                                                                                           |
| Entraxe           | 71 mm                                                                                                                           |
| Poids Du Produit  | 0,116 kg                                                                                                                        |
| Segment De Marché | Petit commerce<br>Résidentiel                                                                                                   |

### Environnement

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue Aux Chocs (Ik)            | IK01                                                                                                                         |
| Degré De Protection (Ip)        | IP20                                                                                                                         |
| Caractéristique D'Environnement | Pétrole<br>Acétone<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Huile<br>Résistant aux UV<br>Savon liquide<br>Décolorant |

### Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1         |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 1,600 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 9,800 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 31,100 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 118,000 g |
| Type D'Emballage 2             | BB1       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 3         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 7,600 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 9,400 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 31,900 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 437,000 g |
| Type D'Emballage 3             | S01       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 3         |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 15,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 637,000 g |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises