

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Spacial - Presse étoupe inox 316L avec écrou M12

NSYCGX12H

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

### Principales

|                                            |                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Spacial                                                              |
| Type De Produit Ou Équipement              | Presse-étoupe                                                        |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire de gestion de câbles                                      |
| Compatibilité De Gamme                     | Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial S3X    |
| Emplacement De Montage                     | Partie inférieure de l'enveloppe<br>Partie supérieure de l'enveloppe |
| Entrée De Câble                            | Presse-étoupe M12                                                    |
| Composition De L'Appareil                  | 1 passe-câbles<br>1 écrou de blocage<br>1 joint                      |
| Quantité Du Lot                            | Lot de 5                                                             |
| Matière                                    | Joint :CR (chloroprène)<br>Corps :acier inoxydable AISI 316L         |

### Complémentaires

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Couleur          | Gris               |
| Mode De Fixation | Vissé<br>Par écrou |
| Hauteur          | 28 mm              |
| Poids Du Produit | 0,012 kg           |

### Environnement

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Certifications Du Produit     | VDE                                                 |
| Tenue À La Flamme             | V2 se conformer à UL 94                             |
| Température De Fonctionnement | -20...100 °C permanent<br>-40...150 °C intermittent |
| Degré De Protection Ip        | IP68 se conformer à CEI 60529 5 bar, 30 min         |

### Emballage

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Type D'Emballage 1             | PCE  |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1    |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 2 cm |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Largeur De L'Emballage 1  | 2 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 3 cm |
| Poids De L'Emballage 1    | 14 g |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

|                       |                                     |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓                     | Sans Svhc Reach                     |                                                                                                                                               |
| ✓                     | Sans Métaux Lourds Toxiques         |                                                                                                                                               |
| ✓                     | Sans Mercure                        |                                                                                                                                               |
| ✓                     | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui                                                                                                                                           |
|                       |                                     |                                                                                                                                               |
| Régulation Reach      |                                     | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
|                       |                                     |                                                                                                                                               |
| Directive Rohs Ue     |                                     | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
|                       |                                     |                                                                                                                                               |
| Régulation Rohs Chine |                                     | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |