

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Spacial S3CM - articulation horizontale carré 80mm

NSYCMUIA80

- ! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

! Fin de service le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

### Principales

|                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Spacial                                                               |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire de gestion de câbles                                       |
| Type De Produit Ou Équipement              | Adaptateur de tube                                                    |
| Application                                | Polyvalent                                                            |
| Pour Dimensions D'Enveloppe                | -                                                                     |
| Emplacement De Montage                     | Entre deux tubes horizontaux                                          |
| Support De Montage                         | Pour tube carré 80 mm<br>Option de passage de câbles via l'intérieur  |
| Compatibilité De Gamme                     | Spacial Spacial S3CM                                                  |
| Composition De L'Appareil                  | éléments de fixation<br>1 fixation de liaison tournante<br>1 soufflet |
| Quantité Du Lot                            | Lot de 1                                                              |

### Complémentaires

|                              |                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Matière                      | Acier moulé                                                               |
| Couleur                      | Gris (RAL 7035)                                                           |
| Finition De La Surface       | Poudre époxy-polyester                                                    |
| Mode De Fixation             | Par l'élément de fixation - type de vis M12 - tube horizontal emplacement |
| Angle De Fonctionnement      | 170 °                                                                     |
| Charge Permanente Admissible | 10 kg                                                                     |
| Hauteur                      | 190 mm                                                                    |
| Largeur                      | 190 mm                                                                    |
| Profondeur                   | 320 mm                                                                    |
| Poids Du Produit             | 10,2 kg                                                                   |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 21,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 28,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 33,0 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Poids De L'Emballage 1         | 10,238 kg |
| Type D'Emballage 2             | PAM       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 12        |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 49,0 cm   |
| Largeur De L'Emballage 2       | 100,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 2      | 120,0 cm  |
| Poids De L'Emballage 2         | 136,0 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                     |     |
|---|-------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                     |     |
| ✓ | Sans Métaux Lourds Toxiques         |     |
| ✓ | Sans Mercure                        |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs | Oui |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | Déclaration REACH                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br>Déclaration RoHS UE                                       |
| Régulation Rohs Chine  | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | Profil environnemental du Produit                                                                                             |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                          |