

Fiche technique du produit

Spécifications



Coffret pour DHM H600xL800xP300mm

NSYS3CM608030

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

! Fin de service le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	Spacial
Nom Du Produit	Spacial S3CM
Application	Application de dialogue homme-machine
Catégorie	Coffret de contrôle
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	600 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	800 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	300 mm
Type D'Accessoire D'Installation	Système de suspension
Destination Du Produit	Interface
Composition De L'Appareil	1 corps 1 porte avec serrure 2 rail 1 plaque de renforcement 1 cadre d'habillage avant

Complémentaires

Type De Carter	Corps pièce unique
Type De Porte	Pleine
Nombre De Portes	Arrière : 1 porte(s)
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Verrou	Verrou double bar 3 mm
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Sans plaque presse-étoupe
Accessibilité	Arrière
Pièces Amovibles	Porte par charnières Cadre d'habillage par vis 2 rails par vis
Matière	Coffret et face avant :acier Cadre d'habillage :aluminium
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Face avant : gris (RAL 7040)
Poids Du Produit	30,25 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Degré De Protection Ip	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	62,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	82,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	32,0 cm
Poids De L'Emballage 1	30,25 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises