

Fiche technique du produit

Spécifications



Thalassa - boîte industrielle - 241x192x105mm - PC

NSYTBP241910

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa TBP
Application	Polyvalent
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	241 mm
Largeur	194 mm
Profondeur	107 mm
Hauteur Intérieure	225 mm
Largeur Intérieure	175 mm
Profondeur Interne	100 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L'Appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type De Carter	Corps monobloc
Type De Face Avant	Couvercle bas plein
Fixation Du Couvercle	Vis en plastique
Type De Verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces Amovibles	Cache par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	UL 508 A CEI 62208
Certifications Du Produit	TÜV UL
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Emplacement De Montage	À l'extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation)
Poids Du Produit	0,72 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
------------------------	-------------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Tenue Au Feu	960 °C
Température Ambiante De Stockage	-15...60 °C
Température De Fonctionnement	-25...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,94 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,32 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,65 cm
Poids De L'Emballage 1	790 g
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	108
Hauteur De L'Emballage 2	120 cm
Largeur De L'Emballage 2	80 cm
Longueur De L'Emballage 2	135 cm
Poids De L'Emballage 2	107 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie