

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Spacial S3D - hublot plastique - IP65 - H78xL165xP15mm

NSYVA278M

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                              |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                        | Thalassa                                                                                                              |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée   | Accessoire d'installation                                                                                             |
| Type De Produit Ou Équipement                | Fenêtre                                                                                                               |
| Application                                  | Polyvalent                                                                                                            |
| Dimensions Nominales De L'Armoire            | -                                                                                                                     |
| Compatibilité De Gamme                       | Thalassa Thalassa PLA<br>Thalassa Thalassa PLM<br>Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial CRN<br>Thalassa Thalassa PLS |
| Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée | Pour périphérique modulaire                                                                                           |
| Emplacement De Montage                       | Installation sur porte ou panneau                                                                                     |
| Composition De L'Appareil                    | 1 hublot complet                                                                                                      |
| Matière                                      | Transparent polycarbonate                                                                                             |
| Type De Verrou                               | Verrou sans clé<br>Possibilité de sceller                                                                             |
| Nombre Total De Modules De 18 Mm             | 8                                                                                                                     |

### Complémentaires

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 78 mm  |
| Largeur    | 165 mm |
| Profondeur | 15 mm  |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 2,5 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 20,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 100,0 g |
| Type D'Emballage 2             | BB1     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 120     |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 60 cm   |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Largeur De L'Emballage 2  | 40 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 40 cm |
| Poids De L'Emballage 2    | 5 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises