

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Actassi Baie VDA équipée 19P 42U L800 P1000 ann. lat.+arr. RAL9011 pte av vitrée

NSYVDA42U810EN

Commercialisé avec annonce  
fin de vie

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 juin 2024

! Fin de service imminente: 30 juin 2029

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

### Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Actassi                                                                                                                                                                                                          |
| Nom Du Produit                | Actassi VDA                                                                                                                                                                                                      |
| Type De Produit Ou Équipement | Enveloppe 19"                                                                                                                                                                                                    |
| Application                   | Câblage                                                                                                                                                                                                          |
| Applications                  | Pour protéger l'équipement de connectivité réseau<br>Pour monter des équipements 19"                                                                                                                             |
| Type D'Extensibilité          | Armoire réseau                                                                                                                                                                                                   |
| Equipement De Support         | 4 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)                                                                                                                                      |
| Fréquence                     | Porte vitrée                                                                                                                                                                                                     |
| Type De Porte                 | Avant pleine porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible<br>ouverture à 180 °<br>Avant vitré porte - avec système de verrouillage 2 points (clé: 333) - réversible<br>ouverture à 180 ° |
| Accessibilité                 | Avant<br>Arrière<br>Côté<br>Partie supérieure ouverte avec auvent                                                                                                                                                |
| Pièces Amovibles              | Façade porte retirable sans outil<br>Haut plaque d'obturation<br>Bas plaque d'obturation<br>Côté panneaux retirables sans outil<br>Arrière porte retirable sans outil                                            |
| Couleur                       | Porte: noir (RAL 9011)<br>Panneaux: noir (RAL 9011)<br>Haut et bas: noir (RAL 9011)<br>Structure: noir (RAL 9011)                                                                                                |

### Complémentaires

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition De L'Appareil | 1 x porte vitrée façade<br>2 x panneaux côté<br>1 x structure assemblée CBLX torx<br>1 x toit avec plaque d'obturation démontable haut<br>4 x pieds de surélévation<br>1 x porte pleine arrière<br>4 x montants 19"<br>1 x kit de fixation (vis, écrous cages...)<br>10 x prises de terre |
| Charge Nominale           | 400 kg statique<br>250 kg dynamique                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Face Arrière              | Porte pleine                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil                 | Panneau                                                                                                                     |
| Nombre De Découpes     | 1 découpebas<br>1 découpepartie supérieure<br>1 découpehaut - séparé en 3 parties                                           |
| Mode D'Installation    | Posé au sol                                                                                                                 |
| Matière                | Tôle d'acier: structure<br>Tôle d'acier: porte<br>Verre sécurit: porte<br>Acier galvanisé: montant<br>Tôle d'acier: panneau |
| Finition De La Surface | Poudre époxy-polyester                                                                                                      |
| Largeur                | 800 mm                                                                                                                      |
| Hauteur                | 2000 mm                                                                                                                     |
| Profondeur             | 1000 mm                                                                                                                     |
| Poids Du Produit       | 121 kg                                                                                                                      |
| Nombre De Racks        | 42U                                                                                                                         |
| Région Cible           | Europe                                                                                                                      |

## Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Tenue Aux Chocs Ik     | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Degré De Protection Ip | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Normes                 | EIA-310D<br>CEI 60297-3-100   |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 84,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 105,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 213,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 121,0 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises