

Fiche technique du produit

Spécifications



Porte OLPU188

OLPU188

! La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Porte
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Emplacement De Montage	Façade
Compatibilité De Gamme	Spacial
Composition De L'Appareil	1 porte 1 système de barre de verrouillage à 4 points 1 cadre de porte plat avec serrure
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Matière	Porte :tôle d'acier
Couleur	Gris (RAL 7032)
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Type De Verrou	Serrure double barre 5 mm
Nombre De Verrous	1
Type De Porte	Pleine
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Hauteur	1800 mm nominal:
Largeur	800 mm nominal:

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.