

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Porte OLPU206

OLPU206

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Spacial                                                                                        |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'enveloppe                                                                         |
| Type De Produit Ou Équipement              | Porte                                                                                          |
| Application                                | Polyvalent                                                                                     |
| Dimensions Nominales De L'Armoire          | -                                                                                              |
| Emplacement De Montage                     | Façade                                                                                         |
| Compatibilité De Gamme                     | Spacial                                                                                        |
| Composition De L'Appareil                  | 1 porte<br>1 système de barre de verrouillage à 4 points<br>1 cadre de porte plat avec serrure |
| Quantité Du Lot                            | Lot de 1                                                                                       |

### Complémentaires

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Matière                | Porte :tôle d'acier       |
| Couleur                | Gris (RAL 7032)           |
| Finition De La Surface | Poudre époxy-polyester    |
| Type De Verrou         | Serrure double barre 5 mm |
| Nombre De Verrous      | 1                         |
| Type De Porte          | Pleine                    |
| Ouverture De Porte     | Réversible (120 °)        |
| Hauteur                | 2000 mm nominal:          |
| Largeur                | 600 mm nominal:           |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique