

Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway - Lampe portable pro avec fonction éclairage de sécurité - JODIOLUX

OVA41033E

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Jodiolum
Type De Produit Ou Équipement	Lampe de secours portable
Application	Éclairage
Couleur	Bleu
Information Additionnelle Du Système D'Installation	Faisceau lumineux à longue distance avec une plage de 300 m Filtres chromatiques fournis

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V 50 Hz
Puissance Consommée En Va	6,5 VA
Composition De L'Appareil	Unité de chargement
Capacité De Batterie	7 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Temps De Charge	24 H
Type De Lampe	Halogène 10 W lampe principale Incandescent 1,5 W lampe auxiliaire
Autonomie	24 h lampe auxiliaire 4 h lampe principale
Flux Lumineux	1300 lm 2 m lampe principale 4 lm 1 m lampe auxiliaire
Modes De Fonctionnement Optionnel	Lampe principale: clignotant Lampe auxiliaire: clignotant
Cône D'Éclairement	210 ° horizontal
Matière Du Coffret	Plastique
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Longueur	128 mm
Hauteur	334 mm
Largeur	136 mm
Poids Du Produit	2,1 kg

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP65
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...40 °C
Normes	CEI 2.2 EN 60598-2-8

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	34,5 cm
Poids De L'Emballage 1	2,193 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	13,665 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit