

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - support pour lampe portable - OVALUX

OVA50401

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 21 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Ovalux
Type De Produit Ou Équipement	Support de lampe
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Ovalux lampe de secours portable
Matière	Acier
Longueur	147 mm
Largeur	88 mm
Hauteur	166 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	20 cm
Poids De L'Emballage 1	308 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)