

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - Lampe incandescente 6V 1,5W pour lampes port. TOPLUX et JODIOLUX

OVA51002E

! La production de ce produit a été arrêtée le: 22 févr. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement Ampoule

Complémentaires

Accessoires Associés Toplux
Enregistrement
Guardian
Jodiolux

Puissance Nominale De La Lampe 10 W

Tension Assignée De Service (Us) 6 V

Type De Lampe Halogène

Emballage

Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Hauteur De L'Emballage 1 6,8 cm

Largeur De L'Emballage 1 2,2 cm

Longueur De L'Emballage 1 2,5 cm

Poids De L'Emballage 1 4 g

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

☒ Sans Métaux Lourds Toxiques

☒ Sans Mercure

☒ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)