

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - interface DCM - DARDO Communication Module

OVA52215

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 21 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Passerelle Web Serveur IP Interface RS232/RS485
Fonction	Adressable
Alimentation	Batterie au Li
Langue Utilisateur	Norvégien Espagnol Français Suédois Italien Allemand Danois Anglais

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	24 V
Puissance Consommée En Va	3,12 VA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,5 cm
Poids De L'Emballage 1	440 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	