

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - Source centralisee courant continu - 1200W- 48 VCC - autonomie 1h

OVA58203

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 1 juil. 2019

❗ Fin de service le: 31 déc. 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Source centralisée
Tension De Sortie	48 V CC
Puissance Nominale En W	1200 W
In Courant Assigné D'Emploi	22,2 A 54 V CC

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA
Nombre De Batteries	4 x 12 V 42 Ah batterie au plomb scellée
Durée De Vie De La Batterie	5 année(s)
Autonomie	1 h
Type De Protection	Fusible de protection 4 10 A gG
Consommation Électrique	10,9 mA 0,7
Informations Affichées	Alarme température Surcharge Niveau batterie faible Décharge totale Fusible batterie ouvert Courant de charge
Type De Mesure	Tension de sortie Courant de sortie Température batterie Pourcentage de puissance utilisée
Type De Lampe	LED alarme ON (allumé) avec ou sans panne jusqu'à ce que l'alarme disparaisse LED coupure secteur ON (allumé) quand l'installation est alimentée sur piles LED secteur présent
Hauteur	740 mm
Largeur	660 mm
Profondeur	400 mm
Poids Du Produit	110 kg

Environnement

Normes	NF EN 50171 EN 60950-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 NF C 71-815
--------	--

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...40 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	87,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	80 cm
Longueur De L'Emballage 1	120 cm
Poids De L'Emballage 1	124 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	