

Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway Smart - Bloc de secours habitat - report défaut -SATI IP65

OVA59201

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2022

! Fin de service imminente: 31 déc. 2027

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Nom Du Produit	Exiway Smart
Type De Produit Ou Équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement Fournis	2 capots IP65
Fonction	SATI avec report de défaut
Afficheur Digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre De Batteries	1 x 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source Lumineuse	LED 2 0,3 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type De Lampe	LED
Montage De L'Appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type De Plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance Consommée En Va	2,1 VA
Puissance Consommée En W	0,6 W
Consommation Électrique	9,3 mA
Autonomie	5 h
Temps De Charge	12 H
Flux Lumineux	8 lm
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids Du Produit	0,51 kg
Accessoires Associés	OVA59824 OVA59821 OVA59823

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Tenue Au Feu	850 °C
Certifications Du Produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF AEAS NF C 71-820 NF C 71-800 NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...30 °C
Tenue Aux Chocs Ik	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré De Protection (Ip)	IP65

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	24,7 cm
Poids De L'Emballage 1	493 g
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	50 cm
Largeur De L'Emballage 2	80 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	16,558 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie