

Fiche technique du produit

Caractéristiques

PKN51N

PratiKa - socle de prise NF 50x50mm - 2P+T
10-16 A - IP54 - connex. arr. - noir

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	PratiKa
Fonction produit	Prise
Nom de l'appareil	Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Nombre de pôles	2P+T
Type de réseau	CA
Standard de prise	Français

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi maximal	10 A 16 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches : acier inoxydable Ressorts : acier inoxydable
Type de couvercle	Couvercle
Montage de l'appareil	Encastré
Mode d'installation	Montage sur panneau
Bornes de raccordement	Vis imperdables
Position de l'entrée de câble	Arrière
Poids	0,05 kg
Dimension de base	50 x 50 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45,2 mm
Couleur	Noir (RAL 7016)

Environnement

Normes	IEC 60309-1 IEC 60309-2
--------	----------------------------

Degré de protection IP	IP54 se conformer à IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------