

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	PacDrive 3
Fonction produit	Robot PacDrive Delta 3
Nom de l'appareil	P4
Design	Standard

Complémentaires


Nombre d'axes	3...4
Enveloppe de travail	Diamètre : 0...1200 mm Vertical : 0...225 mm
Précision de répétition	+/- 0,1 mm
Charge permanente admissible	15 kg
Vitesse d'attaque maximale	10 m/s
Accélération maximale	100 m/s ² at 1 kg 75 m/s ² at 1.5 kg
Poids	115 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur Lexium 62 ILM

Environnement

Caractéristique d'environnement	Nettoyeur haute pression Environnement normal Résistance à la poussière
---------------------------------	---

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1306 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible  Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques