



Principales

Gamme de produits	PacDrive 3
Fonction produit	Robot PacDrive Delta 3
Nom abrégé de l'appareil	P4
Design	Plat

Complémentaires

Nombre d'axes	3...4
Position de montage	Rotation à 360°
Enveloppe de travail	Diamètre : 0...1200 mm Vertical : 0...225 mm
Précision de répétition	+/- 0,1 mm
Charge permanente admissible	15 kg
Vitesse d'attaque maximale	10 m/s
Accélération maximale	100 m/s ² at 1 kg 75 m/s ² at 1.5 kg
Poids	100 kg
Compatibilité de gamme	Lexium SH3 moteur Lexium 62 ILM

Environnement

Caractéristique d'environnement	Nettoyeur haute pression Environnement normal
---------------------------------	--