

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony - porte-étiquette 30x40 + étiquette 'O' 8x27 - blanc/rouge

ZBY2931

-  La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2020
-  Fin de service imminente: 31 déc. 2025

 Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Type De Produit Ou Équipement              | Porte-étiquette        |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire de marquage |

### Complémentaires

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Matière                                      | Plastique                                                         |
| Composition De L'Appareil                    | Légende repérée<br>Porte-étiquette                                |
| Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée | Unités de commande et signalisation Ø 22 mm<br>Pour tête standard |
| Compatibilité De Gamme                       | Harmony XB5<br>Harmony XB4                                        |
| Dimension Du Porte Étiquette                 | 30 x 40 mm                                                        |
| Marquage                                     | Blanc O sur rouge arrière-plan                                    |
| Langue Utilisateur                           | International                                                     |
| Poids Du Produit                             | 0,002 kg                                                          |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1             | PCE    |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1      |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 0,1 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 3 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 4 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 1 g    |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

Certifications et normes

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                          |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                              |