Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi Coffret mural VDC 18U L600 P450 2corps chassis fixe19Ppte vitrée RAL7035

NSYVD2C18U64

Arrêt de commercialisation

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2015

Fin de service le: 30 juin 2016

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Actassi
Nom Du Produit	Actassi VDC
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe 19"
Application	Câblage
Applications	Pour faciliter la maintenance Pour monter des équipements 19" Pour protéger l'équipement de connectivité réseau
Type D'Extensibilité	2 corps
Equipement De Support	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Fréquence	Porte vitrée
Type De Porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 120 °
Accessibilité	Avant Arrière
Pièces Amovibles	Façade porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bas plaque d'obturation
Couleur	Gris clair (RAL 7035)

Complémentaires

Composition De L'Appareil	1 x porte vitrée façade 2 x montants 19" façade 2 x structure monobloc 2 x entrées de câbles
Charge Nominale	50 kg statique 3 kg par unité
Nombre De Découpes	1 découpebas 1 découpehaut
Mode D'Installation	Mural
Matière	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Dimensions Nominales De L'Armoire	- H: 850 mm W: 600 mm D: 450 mm
Nombre De Racks	18U

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Région Cible	Europe

Environnement

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	EIA-310D CEI 60297-3-100

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit