Fiche technique du produit

Spécifications

Actassi Baie VDA basic 19P 24U L800 P600 pann.lat.+ arr. RAL7035 pte av. vitrée

NSYVDA24U86B

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Actassi
Nom Du Produit	Actassi VDA
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe 19"
Application	Câblage
Applications	Pour protéger l'équipement de connectivité réseau Pour monter des équipements 19"
Type D'Extensibilité	Armoire réseau
Equipement De Support	2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)
Fréquence	Porte vitrée
Type De Porte	Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °
Accessibilité	Côté Arrière Partie supérieure ouverte avec auvent Avant
Pièces Amovibles	Façade porte retirable sans outil Haut plaque d'obturation Bas plaque d'obturation Côté panneaux retirables sans outil Arrière panneau retirable sans outil
Couleur	Porte: gris clair (RAL 7035) Panneaux: gris clair (RAL 7035) Haut et bas: gris clair (RAL 7035) Structure: gris foncé (RAL 7011)

Complémentaires

Composition De L'Appareil	1 x porte vitrée façade 2 x panneaux côté 2 x montants 19" façade 1 x structure assemblée CBLX torx 1 x toit avec plaque d'obturation démontable haut 1 x panneau arrière 4 x pieds de surélévation
Charge Nominale	400 kg statique 250 kg dynamique
Face Arrière	Panneau
Profil	Panneau
Nombre De Découpes	1 découpebas 1 découpepartie supérieure 1 découpehaut - séparé en 3 parties

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode D'Installation	Posé au sol
Matière	Tôle d'acier: structure Tôle d'acier: porte Verre sécurit: porte Acier galvanisé: montant Tôle d'acier: panneau
Finition De La Surface	Poudre époxy-polyester
Largeur	800 mm
Hauteur	1200 mm
Profondeur	600 mm
Poids Du Produit	69 kg
Nombre De Racks	24U
Région Cible	Europe

Environnement

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Normes	EIA-310D CEI 60297-3-100

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	133,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	84,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	64,0 cm
Poids De L'Emballage 1	69,0 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	1
Hauteur De L'Emballage 2	133,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	84,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	64,0 cm
Poids De L'Emballage 2	69,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises