Fiche technique du produit

Spécifications

Pyros - Chargeur 12/24v lamples portables - prise allume cigare

OVA50358E

La production de ce produit a été arrêtée le: 8 janv. 2021

Fin de service le: 22 févr. 2021

Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Chargeur
Application	Éclairage

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V 50 Hz
Hauteur	65 mm
Largeur	95 mm
Profondeur	100 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,2 cm
Poids De L'Emballage 1	630 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

RoHS/REACh

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme
	Déclaration RoHS UE