


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma G - rail réglable - 47...114 mm sous plastron - 48 pas de 9 mm - 432mm

03002

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Rail
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G
Type De Rail	Modulaire Réglable
Produit Installé	TeSys : fixe GV2L TeSys : fixe GV2P TeSys : fixe GV3 ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	9 x3P: fixe GV2L 9 x3P: fixe GV2P 7 x3P: fixe GV3 1 x3P: fixe NG160 1 x4P: fixe NG160 1 x3P: fixe NG160 NA 1 x4P: fixe NG160 NA 1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation

Complémentaires

Description D'Installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
----------------------------	--

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Nombre De Modules Verticaux	3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : GV2L, direct dans 600 mm largecoffret 3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largearmoire 3 module(s) : GV2P, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : GV3, direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largecoffret 5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 600 mm largecoffret 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largearmoire 7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 600 mm largecoffret
------------------------------------	--

Pas De 9 Mm	48
Quantité Du Lot	Lot de 1
Hauteur	58 mm
Largeur	467 mm
Profondeur	97 mm
Poids Du Produit	0,34 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	46,8 cm
Poids De L'Emballage 1	330 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
