

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Rail appareil modulaire réglable, L = 750 mm



03007

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Rail
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G
Type De Rail	Modulaire Réglable
Produit Installé	ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	7 x3P: fixe NG160 5 x4P: fixe NG160 3 x3P: fixe NG160 2 x4P: fixe NG160 1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation

## Complémentaires

Description D'Installation	Armoire - largeur 850 mm
Nombre De Modules Verticaux	5 module(s) : NG160 sans protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : NG160 avec protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire 5 module(s) : NSXm avec protection différentielle , direct dans 850 mm largearmoire
Pas De 9 Mm	72
Quantité Du Lot	Lot de 1
Hauteur	82 mm
Largeur	662 mm
Profondeur	169 mm
Poids Du Produit	0,4 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal
Épaisseur	1,5 mm

## Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

---

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
--------	----------------------------

## Emballage

---

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur De L'Emballage 1	5,6 cm
--------------------------	--------

---

Largeur De L'Emballage 1	10,5 cm
--------------------------	---------

---

Longueur De L'Emballage 1	69,4 cm
---------------------------	---------

---

Poids De L'Emballage 1	400,0 g
------------------------	---------

---

Type D'Emballage 2	BB1
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
--------------------------------	----

---

Hauteur De L'Emballage 2	15,5 cm
--------------------------	---------

---

Largeur De L'Emballage 2	33,0 cm
--------------------------	---------

---

Longueur De L'Emballage 2	73,5 cm
---------------------------	---------

---

Poids De L'Emballage 2	4,6 kg
------------------------	--------

---

Type D'Emballage 3	P12
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 3	140
--------------------------------	-----

---

Hauteur De L'Emballage 3	75,0 cm
--------------------------	---------

---

Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
--------------------------	---------

---

Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
---------------------------	----------

---

Poids De L'Emballage 3	65,24 kg
------------------------	----------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

## Certifications et normes

**Directive RoHS Ue** Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation RoHS Chine**

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

**Profil Environnemental**

[Profil environnemental du Produit](#)