


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour INV + NSX250



03240

! La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

! Fin de service imminente: 31 mars 2027

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV100 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV160 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV200 - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe INV250 - contrôle : par maneton - vertical installation

Description Des Pôles	1 x4P: platine de montage support: INV100 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV200 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV250 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
-----------------------	--

Position De Montage	Juxtaposés
---------------------	------------

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm profondeur 400 mm
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	7
Normes	CEI 61439-2 NF C 15-100 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Finition De La Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	350 mm
Largeur	600 mm
Poids Du Produit	1,32 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire ComPacT INV100 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV100 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV100 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV160 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV160 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV160 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV200 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV200 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV200 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV250 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV250 fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct 600 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 600 mm Prisma G coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12 650 + 150 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 12

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP30
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	36,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,33 kg

Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	17,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	37,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	53,0 cm
Poids De L'Emballage 2	13,7 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	35,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	54,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit