


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour INS-INV630 vertical

03274

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe INS320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV320 à 400 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INV500...630 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
Description Des Pôles	1 x3P: platine de montage support: INS320 à 400 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INS320 à 400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INS500...630 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INS500...630 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV320 à 400 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV320 à 400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: INV500...630 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: INV500...630 vertical installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe Linergy FC
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	10
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	500 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	1,9 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 11 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 11 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 10 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct 11 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct 11 600 mm Prisma G armoire ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 10 600 mm Prisma G coffret ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 10 600 mm Prisma G armoire ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 10 600 mm Prisma G coffret ComPacT INS320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 10 600 mm Prisma G armoire ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 600 mm Prisma G coffret ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 600 mm Prisma G armoire ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 600 mm Prisma G coffret ComPacT INS500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 10 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 10 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 10 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV320 à 400 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 10 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 600 mm Prisma G armoire ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 600 mm Prisma G coffret ComPacT INV500...630 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12
---------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	51,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,900 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	10,000 cm

Largeur De L'Emballage 2	52,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	53,000 cm
Poids De L'Emballage 2	11,769 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	141,228 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit