


Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour NSX250 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm

03293

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P unité fonctionnelle Prisma Prisma Pack 250 conduit
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 vertical installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Position Du Raccordement	Raccord avant Connexion directe
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	11
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	550 mm
Largeur	300 mm
Poids Du Produit	1,16 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 11 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 11 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant 11 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant 11 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 1 connexion avant 11 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 1 connexion avant 11 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 11 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 11 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant 11 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant 11 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 1 connexion avant 11 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 1 connexion avant 11 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 13 300 mm Prisma Pack 250 coffret Pack ComPacT NSX250 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 13

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,160 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm

Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	14,940 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	48
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	59,760 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit