Fiche technique du produit

Spécifications

Prisma - Plastron pour NSX250 vigi - horizontal - fixe - cde maneton - L850mm

03295

La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

Fin de service imminente: 31 mars 2027

Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation Interface homme-tableau : appareillage 96 x 96 mm Interface homme-tableau : HSI Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation
Description Des Pôles	1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation 1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Armoire - largeur 850 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	4
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Finition De La Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Largeur	850 mm
Poids Du Produit	1,34 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	850 mm Prisma G armoire interface homme-tableau appareillage 96 x 96 mm 1 4 850 mm Prisma G armoire interface homme-tableau HSI 1 4 850 mm Prisma G armoire Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct avec cache-borne long 4 850 mm Prisma G armoire ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct avec cache-borne long 4

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP30

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	75,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,34 kg
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	20,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	23,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	77,0 cm
Poids De L'Emballage 2	13,92 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	34,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	98,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit