

Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron pour NSX630 vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm

03298

⚠ Arrêt de commercialisation

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

⚠ Fin de service le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | Prisma |
| Gamme De Produit | Prisma G |
| Type De Produit Ou Équipement | Plastron |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'installation |
| Compatibilité De Gamme | Prisma Prisma G conduit |
| Type De Plastron | Découpe |
| Produit Installé | ComPacT : fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation |
| Description Des Pôles | 1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation |
| Position De Montage | Verticale |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------------|---|
| Description Du Coffret/Armoire | Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm |
| Position Du Raccordement | Connexion directe |
| Nombre De Modules Verticaux (50 Mm) | 8 |
| Normes | CEI 61439-2 CEI 61439-1 |
| Certifications Du Produit | ASEFA |
| Matière | Acier |
| Finition De La Surface | Lisse Mat |
| Traitement De Protection | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud |
| Couleur | Blanc (RAL 9001) |
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Poids Du Produit | 0,8 kg |
| Quantité Du Lot | Lot de 1 |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

| | |
|----------------------------|---|
| Unité Fonctionnelle | 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct |
| | 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct |
| | 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 |
| | 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 |
| | 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 |
| | 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 |
| | 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 |
| | 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX630 sans fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 12 |
| | 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX630 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 |
| | 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX630 sans fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 12 |

Emballage

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
| Hauteur De L'Emballage 1 | 2,800 cm |
| Largeur De L'Emballage 1 | 27,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 1 | 41,000 cm |
| Poids De L'Emballage 1 | 800,000 g |
| Type D'Emballage 2 | CAR |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10 |
| Hauteur De L'Emballage 2 | 16,700 cm |
| Largeur De L'Emballage 2 | 27,500 cm |
| Longueur De L'Emballage 2 | 42,600 cm |
| Poids De L'Emballage 2 | 8,400 kg |
| Type D'Emballage 3 | P12 |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 240 |
| Hauteur De L'Emballage 3 | 80,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3 | 80,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3 | 120,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3 | 202,080 kg |

Garantie contractuelle

| | |
|-----------------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|-----------------|---------|

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Sans Métaux Lourds Toxiques

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)