Fiche technique du produit

Spécifications



Arrêt de fabrication consulter si stock

Plastron pour NSX630 Vigi vertical, fixe, commande maneton, L = 250 mm

03299

La production de ce produit a été arrêtée le: 12 juil. 2023

Fin de service imminente: 31 mars 2027

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	ComPacT : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX400 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSX630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX630 avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	1 x4P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX400 vertical installation 1 x3P: platine de montage support: NSX630 vertical installation 1 x4P: platine de montage support: NSX630 vertical installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe Raccord avant
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	9
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De La Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	500 mm
Largeur	250 mm
Poids Du Produit	1 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec plug-in par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton vertical 3P 1 connexion avant 14 400 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec plug-in par maneton vertical 4P 1 connexion avant 14 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX400 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 3P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm Prisma G gaine d'armoire ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14 300 mm Prisma G gaine de coffret ComPacT NSX630 avec fixe par maneton vertical 4P 1 direct avec cache-borne long 14

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	51,000 cm
Poids De L'Emballage 1	992,000 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	16,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	27,900 cm
Longueur De L'Emballage 2	52,800 cm
Poids De L'Emballage 2	10,188 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	270
Hauteur De L'Emballage 3	93,500 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm

Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	287,076 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit