

Fiche technique du produit

Spécifications



Plastron transparent, L = 250 mm, 4 modules

03352

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Transparent
Produit Installé	TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation TeSys : fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation
Description Des Pôles	4 x3P: rail modulaire support: contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation 4 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation
Position De Montage	Horizontale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Connexion directe
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	4
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Verre
Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Largeur	300 mm
Poids Du Produit	0,54 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité Fonctionnelle	300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A fixe horizontal 3P 4 direct 5 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A fixe horizontal 3P 4 direct 5 400 mm 400 mm Prisma P cellule 300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 4 direct 5 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 4 direct 5 300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 4 direct 4 300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 4 direct 4
---------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,0 cm
Poids De L'Emballage 1	540,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,523 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit