


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Plastron transparent, L = 250 mm, 6 modules

03353

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Prisma                                                                        |
| Gamme De Produit                           | Prisma G<br>Prisma P                                                          |
| Type De Produit Ou Équipement              | Plastron                                                                      |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'installation                                                     |
| Compatibilité De Gamme                     | Prisma Prisma G conduit<br>Prisma Prisma P unité fonctionnelle                |
| Type De Plastron                           | Transparent                                                                   |
| Produit Installé                           | TeSys : fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 - horizontal installation                 |
| Description Des Pôles                      | 3 x3P: rail modulaire support: GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 horizontal installation |

### Complémentaires

|                                     |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description Du Coffret/Armoire      | Gaine d'armoire - largeur 300 mm<br>Gaine de coffret - largeur 300 mm<br>Gaine cellule - largeur 400 mm profondeur 400 mm                                                                                                   |
| Nombre De Modules Verticaux (50 Mm) | 6                                                                                                                                                                                                                           |
| Normes                              | CEI 61439-2<br>CEI 61439-1                                                                                                                                                                                                  |
| Certifications Du Produit           | ASEFA                                                                                                                                                                                                                       |
| Matière                             | Verre                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition De La Surface              | Lisse<br>Mat                                                                                                                                                                                                                |
| Traitement De Protection            | Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud                                                                                                                                                              |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9001)                                                                                                                                                                                                            |
| Hauteur                             | 300 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                             | 300 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids Du Produit                    | 0,76 kg                                                                                                                                                                                                                     |
| Quantité Du Lot                     | Lot de 1                                                                                                                                                                                                                    |
| Unité Fonctionnelle                 | 400 mm 400 mm Prisma P cellule<br>300 mm Prisma G gaine d'armoire TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 fixe horizontal 3P 3 direct 7<br>300 mm Prisma G gaine de coffret TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 fixe horizontal 3P 3 direct 7 |

### Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 3 cm    |
| Largeur De L'Emballage 1       | 25 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 30 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 760 g   |
| Type D'Emballage 2             | BB1     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 8       |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 18 cm   |
| Largeur De L'Emballage 2       | 28 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 32 cm   |
| Poids De L'Emballage 2         | 7,39 kg |
| Type D'Emballage 3             | S03     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 8       |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur De L'Emballage 3       | 30 cm   |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40 cm   |
| Poids De L'Emballage 3         | 7,83 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |