

Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - platine NSXm vertical - 3P ou 4P - fixe - man ou rot - largeur 650

03410

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

❗ Fin de service le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle ComPacT ComPacT NSXm disjoncteur
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type De Châssis Plein	Dédié
Produit Installé	ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative directe - vertical installation
Description Des Pôles	5 x3P: fixe NSXm vertical installation 4 x4P: fixe NSXm vertical installation
Nombre De Modules Verticaux	8 module(s) : NSXm sans protection différentielle , direct
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	575 mm
Hauteur	150 mm
Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 3P 5 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe par maneton vertical 4P 4 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe vertical 3P 5 direct 8 162,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSXm sans fixe poignée rotative directe vertical 4P 4 direct 8 162,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,900 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	57,800 cm
Poids De L'Emballage 1	2,448 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	15,731 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	102,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	200,772 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)