


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - platine de montage débrochable sur socle - NSX250 - L= 650mm

03423

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit Installé	ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description Des Pôles	4 x3P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation 3 x4P: plug-in NSX100 à 160 vertical installation 4 x3P: plug-in NSX250 vertical installation 3 x4P: plug-in NSX250 vertical installation
Nombre De Modules Verticaux	7 module(s) : NSX100 à 160 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 8 module(s) : NSX250 sans protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 9 module(s) : NSX100 à 160 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule 10 module(s) : NSX250 avec protection différentielle , Linergy FC dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	603 mm
Hauteur	202 mm
Profondeur	372 mm
Poids Du Produit	2,98 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 7 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 9 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 10 87,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 10 87,5 mm
----------------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,300 cm
Longueur De L'Emballage 1	58,000 cm
Poids De L'Emballage 1	3,050 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	19,300 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	105,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	222,240 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive RoHS Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)