


Fiche technique du produit

Spécifications



Platine inverseur NS-INS250 vertical rotative

03428

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit Installé	ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe inverseur de source INS250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation ComPacT : fixe inverseur de source INV250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation Inverseur de source : fixe inverseur de source NSX100...250 - contrôle : verrouillage mécanique - vertical installation
Description Des Pôles	2 x3P: fixe inverseur de source INS250 vertical installation 2 x4P: fixe inverseur de source INS250 vertical installation 2 x3P: fixe inverseur de source INV250 vertical installation 2 x4P: fixe inverseur de source INV250 vertical installation 2 x3P: fixe inverseur de source NSX100...250 vertical installation 2 x4P: fixe inverseur de source NSX100...250 vertical installation
Nombre De Modules Verticaux	9 module(s) : inverseur de source INS250, direct dans 650 mm largecellule 9 module(s) : inverseur de source INV250, direct dans 650 mm largecellule 10 module(s) : inverseur de source NSX100...250, direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	536 mm
Hauteur	289 mm
Poids Du Produit	3,3 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INS250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT inverseur de source INV250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 9 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 3P 2 direct 10 112,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule inverseur de source inverseur de source NSX100...250 fixe verrouillage mécanique vertical 4P 2 direct 10 112,5 mm
---------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	29,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	57,500 cm
Poids De L'Emballage 1	3,300 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	20,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	13,920 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	32
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	111,360 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)