


Fiche technique du produit

Spécifications



Platine jeu de barres ISFL630 entraxe 185 mm

03546

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 15 déc. 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Type De Châssis Plein	Jeu de barres
Produit Installé	Fupact : fixe ISFL160 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation Fupact : fixe ISFL250 à 630 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation
Description Des Pôles	10 x3P: fixe ISFL160 vertical installation 5 x3P: fixe ISFL250 à 630 vertical installation
Nombre De Modules Verticaux	24 module(s) : ISFL160, connexion de fond sur jeu de barres dans 650 mm largecellule 24 module(s) : ISFL250 à 630, connexion de fond sur jeu de barres dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	70 mm
Hauteur	625 mm
Profondeur	365 mm
Poids Du Produit	5,06 kg
Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFL160 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 10 connexion de fond sur jeu de barres 24 512,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact ISFL250 à 630 fixe poignée de porte-fusibles vertical 3P 5 connexion de fond sur jeu de barres 24 512,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	67 cm
Poids De L'Emballage 1	5,06 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)