

Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma P - plastron pour NSX 100/250 horizontal 4P



03606

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2022

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Plastron
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Produit Installé	<p>EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>Enerlin'X : fixe FDM121 - contrôle : contrôle à distance - vertical installation</p>
-------------------------	---

Description Des Pôles	<p>1 x4P: platine de montage support: CVS100...160 horizontal installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation</p> <p>1 x4P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation</p>
------------------------------	---

Position De Montage	Horizontale
----------------------------	-------------

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
---------------------------------------	--

Position Du Raccordement	Connexion directe
---------------------------------	-------------------

Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	4
--	---

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
---------------	----------------------------

Certifications Du Produit	ASEFA
----------------------------------	-------

Finition De La Surface	Lisse Mat
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	200 mm
Poids Du Produit	0,76 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in commande électrique horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P cellule Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1</p>

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	21,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	52,000 cm
Poids De L'Emballage 1	780,000 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	16,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	22,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	53,000 cm
Poids De L'Emballage 2	8,300 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	360
Hauteur De L'Emballage 3	102,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	373,640 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive RoHS Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)