


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy BW - Jeu de barres isolées - 125 A 4P - L=750 mm (Powerclip)

04108

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme                         | Linergy  |
| Gamme De Produit              | Linergy  |
| Type De Produit Ou Équipement | Jeu de barres                                      |
| Nom Du Produit                | Linergy BW   |
| Compatibilité De Gamme        | Prisma Prisma G boîtier<br>Prisma Prisma P boîtier |
| Degré De Protection (Ip)      | IPxx B   |
| Description Du Jeu De Barre   | Barre isolée                                       |
| Équipement Inclus             | Couvercles clipsables                              |
| Quantité Du Lot               | Lot de 1   |

### Complémentaires

|   |   |
|---|---|
| Description Des Pôles   | 4P  |
| Direction De L'Installation                                   | Vertical, position de fonctionnement : arrière  |
| Description D'Installation                                    | Cellule - largeur 650 mm<br>Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm<br>Gaine d'armoire - largeur 300 mm<br>Gaine de coffret - largeur 300 mm<br>Coffret Pack |
| [U <sub>i</sub> ] Tension Assignée D'Isolement                | 500 V   |
| [U <sub>imp</sub> ] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs       | 8 kV  |
| [I <sub>e</sub> ] Courant Assigné D'Emploi                    | 125 A   |
| [I <sub>cw</sub> ] Courant Assigné De Courte Durée Admissible | 8,5 kA (1s)   |
| [I <sub>pk</sub> ] Courant Assigné De Crête Admissible        | 20 kA   |
| I <sup>2</sup> T À L'Enclenchement                            | 72250 kA <sup>2</sup> .s  |
| Courant Admissible  | 125 A   |
| Longueur  | 750 mm  |
| Poids Du Produit  | 2,34 kg   |
| Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres                       | Trou fileté   |
| Pas De Raccordement   | Raccordement tous les 25 mm   |

### Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

---

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Normes | CEI 61439-1<br>CEI 61439-2 |
|--------|----------------------------|

---

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Certifications Du Produit | ASEFA |
|---------------------------|-------|

---

## Emballage

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1 |
|--------------------------------|---|

---

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hauteur De L'Emballage 1 | 3,5 cm |
|--------------------------|--------|

---

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Largeur De L'Emballage 1 | 11,5 cm |
|--------------------------|---------|

---

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Longueur De L'Emballage 1 | 91 cm |
|---------------------------|-------|

---

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Poids De L'Emballage 1 | 2,5 kg |
|------------------------|--------|

---

## Garantie contractuelle

---

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

---

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Produit Sans Halogènes

## Certifications et normes

**Directive RoHS Ue** [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation RoHS Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

**Profil Environnemental** [Profil environnemental du Produit](#)

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.