


Fiche technique du produit

Spécifications



Liaison 1000 A NS horizontal fixe/ maneton-rotative 3P

04473

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2021

! Fin de service le: 30 sept. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Connexion
Nom Du Produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	jeu de barres Linergy
Description Des Pôles	3P
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Armoire + gaine - largeur 650 mm
Produit Installé	ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe horizontal installation
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1000 A
[In] Courant Assigné D'Emploi	1000 A
Section Du Jeu De Barre	50 x 8 mm
Poids Du Produit	4,66 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 connexion de fond 7 650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 connexion de fond 7 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 connexion avant 7 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe par maneton horizontal 3P 1 montage du raccordement de transfert 8 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 connexion avant 7 650 mm 400 mm Prisma P armoire + gaine ComPacT NS630b...1000 fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 montage du raccordement de transfert 8

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,0 cm
Poids De L'Emballage 1	4,63 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	64
Hauteur De L'Emballage 2	39,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	310,88 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)