


Fiche technique du produit

Spécifications



Liaison 1250 A NS1600-NT vertical débrochable sur châssis 4P

04478

! La production de ce produit a été arrêtée le: 17 févr. 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Connexion
Nom Du Produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de distribution de courant
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	jeu de barres Linergy
Description Des Pôles	4P
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm
Profondeur De L'Armoire	400 mm: face avant 400 + 400 mm: face arrière
Produit Installé	ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : poignée rotative frontale directe vertical installation ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : commande électrique vertical installation ComPacT: extraire NS630b...1000 - contrôle : par maneton vertical installation ComPacT: extraire NS1250 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: extraire NT06 à 10 - contrôle : commande électrique vertical installation Masterpact: extraire NT12 - contrôle : par maneton vertical installation Masterpact: extraire NT12 - contrôle : commande électrique vertical installation
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1250 A
[In] Courant Assigné D'Emploi	1250 A
Section Du Jeu De Barre	80 x 10 mm
Poids Du Produit	9,94 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1

Unité Fonctionnelle

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 13

650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 13

650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 11

650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 11

650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT06 à 10 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 15

650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 15

650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 11

650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 11

650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 400 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 18

650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 800 mm Prisma P cellule Masterpact NT12 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 15

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 15

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS1250 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 15

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire par maneton vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 13

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire poignée rotative frontale directe vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 13

650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NS630b...1000 extraire commande électrique vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 13

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11 cm
Largeur De L'Emballage 1	12 cm

Longueur De L'Emballage 1 54 cm

Poids De L'Emballage 1 9,7 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)