


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy BS - jeu de barres - horizontal plate - L= 2000mm - 60x5



04536

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

## Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Jeu de barres cuivre
Nom Du Produit	Linergy BS
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P boîtier
Description Du Jeu De Barre	Barre plate
Quantité Du Lot	Lot de 1

## Complémentaires

Direction De L'Installation	Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm Gaine cellule - largeur 400 mm
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	800 A à 35 °C
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	15 kA (1s) pour 2 supports 40 kA (1s) pour 3 supports
Courant Admissible	800 A à 35 °C : <= IP31 750 A à 35 °C : > IP31
Section Du Jeu De Barre	60 x 5 mm
Longueur	2000 mm
Hauteur	150 mm
Poids Du Produit	6,16 kg
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Sans trou
Epaisseur Du Support	5 mm

## Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	14,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	210,0 cm
Poids De L'Emballage 1	6,16 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	80
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	210 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	492,8 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Sans Pvc

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

## Certifications et normes

**Directive RoHS Ue** [Conforme](#)  
[Déclaration RoHS UE](#)

**Régulation RoHS Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

**Profil Environnemental** [Profil environnemental du Produit](#)

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

**Profil De Circularité** [Informations de fin de vie](#)