


# Fiche technique du produit

Spécifications



## Kit interruption écran Forme 2 latéral

04924

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 15 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Gamme                                      | Prisma                   |
| Gamme De Produit                           | Prisma P                 |
| Type De Produit Ou Équipement              | Kit de restauration      |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire de séparation |
| Compatibilité De Gamme                     | Prisma Prisma P ossature |
| Forme De Cloisonnement De L'Armoire        | Forme 2                  |

### Complémentaires

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Description D'Installation          | Cellule, profondeur 400 mm |
| Nombre De Modules Verticaux (50 Mm) | 6                          |
| Produit Installé                    | Côté barrière de découpe   |
| Quantité Du Lot                     | Lot de 1                   |
| Poids Du Produit                    | 0,46 kg                    |

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 3 cm    |
| Largeur De L'Emballage 1       | 27,5 cm |
| Longueur De L'Emballage 1      | 32 cm   |
| Poids De L'Emballage 1         | 480 g   |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

|   |                                                   |     |
|---|---------------------------------------------------|-----|
| ✓ | Sans Svhc Reach                                   |     |
| ✓ | Sans Métaux Lourds Toxiques                       |     |
| ✓ | Sans Mercure                                      |     |
| ✓ | Information Sur Les Exemptions Rohs               | Oui |
| ✓ | Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes |     |

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                    |