Fiche technique du produit

Spécifications

MasterPact NT/NW - déclencheur micrologic 6.0 A - fixe - norme UL

64854

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	MasterPact
Gamme De Produit	Masterpact NT UL 489 Masterpact NW UL 489
Type De Produit Ou Équipement	Unité de contrôle
Nom Du Déclencheur	Micrologic 6.0 A
Type De Déclencheur	Électronique
Compatibilité De Gamme	Masterpact NT08 à 12 UL 489 Masterpact NW08 à 50 UL 489
Application	Distribution
Nombre De Pôles	4P 3P
Pôles Protégés	4t 3t 3t + N/2
Fonctions De Protection Du Déclencheur	Sélectif + protection défaut terre
Type De Protection	for protection surcharge (long retard) for protection court retard for protection instantanée contre court-circuit for défaut terre
Calibre Du Déclencheur	800 A à 50 °C 1200 A à 50 °C 1600 A à 50 °C 2000 A à 50 °C 2500 A à 50 °C 3000 A à 50 °C 4000 A à 50 °C 5000 A à 50 °C
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Mode De Montage Du Disjoncteur	Fixe

Complémentaires

Réglage Du Capteur De Protection Longue Durée Ir (Protection Thermique)	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Du Seuil De Protection Longue Durée [Ir] (Protection Thermiqu	0,4…1 x In
Réglage De La Temporisation De La Protection Longue Durée Tr	Réglable 9 positions
Plage De Réglage De La Temporisation De La Protection Longue Durée [Tr]	0,7…16,6 s à 7,2 x Ir 0,7…24 s à 6 x Ir 12,5…600 s à 1,5 x Ir

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mémoire Thermique	20 mn
Réglage De La Temporisation De La Protection Différentielle Δt	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Du Seuil De Protection Courte Durée [Isd]	1,5...10 x Ir
Réglage De La Temporisation De La Protection Courte Durée Tsd	Réglable
Plage De Réglage De La Temporisation De La Protection Courte Durée [Tsd]	0…0,4 s I²t=off 0,1…0,4 s I²t=on
Réglage Du Capteur De Protection Instantanée Ii (Protection Court-Circuit)	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Seuil De Protection Instantanée [Ii] (Protection Court-Circui	2...15 x In Off
Réglage Du Capteur De Protection Contre Les Défauts Terre Ig	Réglable 9 positions
Plage De Réglage Du Seuil De Protection Contre Les Défauts Terre [Ig]	0,2 à 1 x pouce pour 400 A < In < 1250 A 0,3 à 1 x pouce pour In <= 400 A 500...1200 A pour In >= 1250 A
Réglage De La Temporisation De La Protection Contre Les Défauts Terre Tg	Réglable
Plage De Réglage De La Temporisation De La Protection Terre [Tg]	0…0,4 s I²t=off 0,1…0,4 s I²t=on
Protection Différentielle	Sans
Zone De Verrouillage Sélectif Logique Zsi	Avec
Signalisation Locale	pourdéfaut électrique 3 LEDs (rouge) pourerreur interne 1 LED (rouge)
Type D'Afficheur	Affichage numérique
Type De Mesure	Ampèremètre
Communication Des Données	Lecture des mesures Paramètres de protection et d'alarme

Environnement

Normes	UL 489
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25…70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40…85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	80,0 cm
Poids De L'Emballage 1	600,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months